

# Medidas Lumínicas. Soluciones Luminiscentes S.L

Luxómetro Hagner  
Model: ERP-105

Protocolo de medida | Medición según la norma UNE 23035-1/2003

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Muestra      | PGZL3                        |
| Distribuidor | Soluciones Luminiscentes S.L |

## Condiciones de excitación.

|                           |                      |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Lámpara utilizada         | Tubo fluorescente UV | Tiempo de excitación | 5´ según norma |
| Iluminación sobre muestra | 5 minutos de luz UV  | Temperatura          | 15 °C          |
| Persona que lo realiza    | Raquel               | Tamaño Muestra       | Pigmento 5 grs |

## Medida Lumínica

|                               | PGZL3 (mcd/m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Medidas después de 1 minutos  | 2790                        |
| Medidas después de 2 minutos  | 1530                        |
| Medidas después de 5 minutos  | 687                         |
| Medidas después de 10 minutos | 357                         |
| Medidas después de 60 minutos | 55                          |

