

Medidas Lumínicas. Soluciones Luminiscentes S.L

Luxómetro Hagner
Model: ERP-105

Protocolo de medida | Medición según la norma UNE 23035-1/2003

Muestra	PGZLaz
Distribuidor	Soluciones Luminiscentes S.L

Condiciones de excitación.

Lámpara utilizada	Tubo fluorescente UV	Tiempo de excitación	5´ según norma
Iluminación sobre muestra	5 minutos de luz UV	Temperatura	15 °C
Persona que lo realiza	Raquel	Tamaño Muestra	Pigmento 5 grs

Medida Lumínica

	PGZLaz (mcd/m ²)
Medidas después de 1 minutos	3510
Medidas después de 2 minutos	2280
Medidas después de 5 minutos	1128
Medidas después de 10 minutos	622
Medidas después de 60 minutos	93

