

Medidas Lumínicas. Soluciones Luminiscentes S.L

Luxómetro Hagner
Model: ERP-105

Protocolo de medida | Medición según la norma UNE 23035-1/2003

Muestra	PGFLL
Distribuidor	Soluciones Luminiscentes S.L

Condiciones de excitación.

Lámpara utilizada	Tubo fluorescente UV	Tiempo de excitación	5´ según norma
Iluminación sobre muestra	5 minutos de luz UV	Temperatura	15 °C
Persona que lo realiza	Raquel	Tamaño Muestra	Pigmento 5 grs

Medida Lumínica

	Verde (mcd/m ²)	Azul (mcd/m ²)	Amarillo (mcd/m ²)	Rosa (mcd/m ²)	Naranja (mcd/m ²)
Medidas después de 1 minutos	1928	1100	2980	808	1478
Medidas después de 2 minutos	1065	683	1646	498	818
Medidas después de 5 minutos	442	315	741	229	349
Medidas después de 10 minutos	230	165	384	120	177
Medidas después de 60 minutos	32	21	60	15	25

Tamaño de partícula | 35 – 50 µm

