

Medidas Lumínicas. Soluciones Luminiscentes S.L

Luxómetro Hagner
Model: ERP-105

Protocolo de medida | Medición según la norma UNE 23035-1/2003

Muestra	PGWFL
Distribuidor	Soluciones Luminiscentes S.L

Condiciones de excitación.

Lámpara utilizada	Tubo fluorescente UV	Tiempo de excitación	5´ según norma
Iluminación sobre muestra	5 minutos de luz UV	Temperatura	15 °C
Persona que lo realiza	Raquel	Tamaño Muestra	Pigmento 5 grs

Medida Lumínica

	Verde (mcd/m ²)	Azul (mcd/m ²)	Amarillo (mcd/m ²)	Rosa (mcd/m ²)	Naranja (mcd/m ²)
Medidas después de 1 minutos	1690	1041	1888	692	841
Medidas después de 2 minutos	982	649	1163	438	478
Medidas después de 5 minutos	442	308	556	197	213
Medidas después de 10 minutos	233	157	305	106	117
Medidas después de 60 minutos	37	19	48	13	17

Tamaño de la partícula | 35 - 50µm

